

Link do produktu: <https://mdcarbon.pl/pochlaniacz-wilgoci-400g-cardos-p-7306.html>



Pochłaniacz wilgoci 400g Cardos

Cena brutto	19,90 zł
Cena netto	16,18 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CH0795
Kod producenta	AW100
Kod EAN	5906534017130
Producent	K2

Opis produktu

CARDOS POCHŁANIACZ WILGOCI

Producent: **K2 -CARDOS (Polska)**

Opakowanie: **400 G**

POCHŁANIACZ WILGOCI CARDOS to **najprostszy sposób na pozbycie się nadmiaru wilgoci z wnętrza auta**. Skutecznie **rozwiązuje problem zaparowanych szyb**, poprawiając komfort i bezpieczeństwo użytkownika samochodu. **Wygodny i łatwy w użyciu**.

Wchłonięta z powietrza **wilgoć, zmagazynowana zostaje w pochłaniaczu i zamknięta w specjalnie zaprojektowanych granulkach** znajdujących się w jego wnętrzu, eliminując ryzyko jakichkolwiek wycieków. **Inteligentny wskaźnik zawilgocenia, zmieniając kolor na różowy, informuje, kiedy pochłaniacz jest pełny i należy go osuszyć. Produkt wielokrotnego użytku.**

Woreczek z granulkami pochłaniającymi wilgoć **może być osuszany w tradycyjnej kuchence mikrofalowej**. Uniwersalny, **może być stosowany zarówno w samochodzie, jak i w domu**.

W celu uzyskania jeszcze lepszego, długotrwałego efektu **zaleca się dodatkowo użycie antypary K2 FOX, dzięki czemu zapobiegniemy parowaniu szyb nawet na kilka tygodni**.

Cechy produktu:

- **Całkowicie bezpieczny** dla innych materiałów.
- **Dowolność stosowania** - zarówno w pojazdach, jak i w pomieszczeniach.
- **Inteligentny wskaźnik wilgoci** - po zmianie koloru na różowy należy go osuszyć.
- Produkt **wielokrotnego użytku**.
- **Estetyczny wygląd**.

Sposób użycia:

1. Otworzyć i wyciągnąć produkt z kartonika oraz folii.
2. Umieścić w dowolnym miejscu w kabinie, bagażniku lub pomieszczeniu – w miejscu trudno dostępnym dla dzieci.
3. Kiedy wskaźnik wilgoci znajdujący się na pochłaniaczu zmieni kolor na różowy, oznacza to, że produkt należy osuszyć. W tym celu pochłaniacz należy umieścić w kuchence mikrofalowej na 6 minut oraz ustawić moc na ok. 600 W. Nie osuszać pochłaniacza w naczyniu metalowym i innym nieprzeznaczonym do podgrzewania lub bezpośrednio na talerzu mikrofalii. Po osuszeniu wskaźnik ponownie zmieni kolor na niebieski.